



FR100




FR200




MÁQUINAS DE REESCULTURAR



Referencia	Descripción
FR100	Máquina de Rayar Digital Regulable con botones de + y - Regulación de potencia de 1 a 100 Apagado automático después de 15m sin uso 500w de potencia. Homologación CE
FR200	Máquina de Rayar Standard Regulable mediante botón giratorio 4 posiciones de calentamiento 370w de potencia. Homologación CE



FR15011ST
FR15011E



FR15012E




FR15014



CABEZALES Y ACCESORIOS



Referencia	Descripción
FR15011ST	Portacuchillas completo orificio 4mm Sujeción de cuchillas con tornillo Allen
FR15011E	Portacuchillas completo orificio 4mm Sujeción de cuchillas con tuerca hexagonal
FR15012E	Cable conexión máquina con cabezal Largo 185mm. Terminal 4x2mm
FR15014	Cable conexión eléctrica de la máquina
FR001	Galga de Reesculturado Para calibrar la profundidad del reesculturado



FR001



CUCHILLAS DE REESCULTURADO



Referencia	Descripción	A	B	L	Uds. Caja
FR101	R1	3	12,5	21	20
FR102	R2	5	17,5	21	20
FR103	R3	6	19,5	21	20
FR104	R4	8	22,5	21	20
FR105	R5	10	24,5	21	20
FR111	C1	3,5	14	21	20
FR112	C2	5,5	16	21	20
FR113	C3	7,5	17	21	20
FR114	C4	9,5	19	21	20
FR115	C5	11,5	21	21	20
FR116	C6	22,5	31	23	10

Solamente se pueden reesculturar las cubiertas que llevan inscrita la palabra REGROOVABLE. Para un correcto reesculturado se han de seguir escrupulosamente las instrucciones de cada fabricante. Un reesculturado negligente elimina completamente la tercera vida del neumático: EL RECAUCHUTADO.